

コンタクトレンズブランド「TeAmo」からブランド史上初！
酸素を通すシリコンハイドロゲル素材のコンタクトレンズ

NEW 酸素を通す新素材 シリコンハイドロゲルレンズ!!

ほとんど裸眼
裸眼時 100%として
約**99%**酸素を通す

TeAmo CLEAR 1DAY
-SILICONE-
UV RESISTIBLE

まるで裸眼のような装着感

酸素を通す UVカット Wモイスター

MODEL: 鈴木ゆうか

株式会社 Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）はコンタクトレンズブランド“TeAmo” <ティアモ>からブランド史上初のシリコンハイドロゲル素材を使用したクリア 1DAY タイプを 2024 年 7 月 16 日～公式サイト及び楽天市場や Amazon 等のショッピングサイトにて発売開始いたします。

“瞳に酸素を通す” ティアモ TeAmo CLEAR 1DAY -SILICONE- 商品紹介

1. 99%の酸素量*1を角膜へ届け、まるで裸眼のような装着感*2。 ※1 裸眼時を 100%とした場合 ※2 装着感に個人差があります。

TeAmo のブランド史上初となるシリコンハイドロゲル素材を採用したソフトコンタクトレンズです。

酸素透過率は従来品と比べて約「15 倍」以上となっており、瞳の負担を軽減することができます。

従来品に比べ 酸素透過率 約**15倍**

裸眼時を 100%として 約**99%** ほとんど裸眼 酸素を通す

当社従来品 (HEMA)	約 12 DK/L
当社 シリコン	約 187 DK/L

従来品と比較して 約**15倍**

「酸素透過率」が良いと何がいい？
角膜の健康に必要な酸素をより多く届けることができるようになり、酸素不足による充血を軽減！

2. 水分を保持しやすい特殊構造（独自技術モイストキャッチテック™）

レンズの表面を網目状にすることで水分を保持してうるおい層を形成する「モイストキャッチテック」を採用しています。

水分を保持しやすい特殊構造

— Moist Catch TEC™ モイストキャッチテック —

Moist Catch TEC™

【モイストキャッチテック】とは？
レンズの表面を網目状にし、水分を保持してうるおい層を形成する特殊なレンズ構造のこと

【POINT】
細かい網目状の表面がレンズの水分をキープ

表面構造

うるおい層

水分

レンズ



3. 装着感を感じないほど柔らかい着け心地

シリコンハイドロゲル素材は親水性に優れており、水分をキャッチしてキープするため、柔らかく瞳に馴染みやすいです。さらに、異物感や乾燥感など、装着時のストレスを軽減します。

親水性に優れた素材で「水分が馴染みやすい」

当社従来品 (HEMA)



シリコンハイドロゲル



親水性に優れた素材で、柔らかく瞳の水分が馴染みやすい。異物感や乾燥感といった装着時のストレスを軽減

4. その他にも、瞳にやさしいスペックを採用

涙の水分をたくわえ乾燥を防ぐヒアルロン酸ナトリウムと、海藻由来の天然保湿成分がレンズの水分を保持するアルギン酸ナトリウムを配合しています。さらに目の負担になる紫外線をカットできます。

**うるおい成分
ダブル配合**

ヒアルロン酸ナトリウム
アルギン酸ナトリウム

保存液に配合

UV-A波
70%
以上カット

UV-B波
95%
以上カット

**着けるだけ
紫外線カット**

A波：70%以上カット
B波：95%以上カット



本製品について

高水準な機器・製造ラインを用い、厳しい品質管理体制のもと製造しております。

高い品質管理体制が 整った製造工場

高水準な機器・製造ラインを用い、厳しい品質管理体制のもとに製造しております。



国際基準を満たした 工場にて製造

同工場で製造されるコンタクトレンズは世界各国で、品質が認められ販売されております。

医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格



取り扱い度数は-10.00 まで！

豊富な度数を取り扱っており-0.50~-10.00 まで取り扱い中。

※医師の判断基準に基づいた適切な度数をお選びください。

度数表 (PWR)

-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25
-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00	-4.25
-4.50	-4.75	-5.00	-5.25	-5.50	-5.75	-6.00	-6.50
-7.00	-7.50	-8.00	-8.50	-9.00	-9.50	-10.00	

※医師の診断に基づいた適切な度数をお選びください。

■商品概要

- ・ブランド名：TeAmo CLEAR 1DAY -SILICONE- 【ティアモクリアワンデーシリコン】
- ・販売名：ティアモ シリコンワンデー
- ・医療機器承認番号：30200BZX00117A12
- ・枚数：1箱30枚入り
- ・単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：1日

■度数(PWR)： -0.50D~-6.00D(0.25D ステップ)/-6.00D~-10.00D(0.50D ステップ)

■商品スペック：DIA14.0mm / BC8.7mm /含水率 47%

■製造販売業者：フロムアイズ株式会社

■販売元：株式会社 Lcode 東京都新宿区四谷 4-28-4 YKB エンサインビル 4階

□公式サイト：https://teacon.jp/type/teamo_clear_1d_sili/

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社 Lcode 商品企画 担当：埴岡 TEL：03-5312-5967 MAIL：kikaku.pr@lcode.co.jp

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。